

BALANCES D'ANALYSE OHAUS PIONEERTM

FICHE
PRODUIT

Références : PX124, PX124/E, PX224, PX224/E



Afficheur sur deux lignes - Écran à cristaux liquides (LCD) rétroéclairé

Alimentation : Adaptateur secteur (inclus)

Communication : port USB et RS232

Applications : Pesée de base, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée d'animaux, détermination de la densité

Base et carter supérieur en métal, plateau en acier inoxydable, cage de pesée en verre (pour les modèles 1 mg uniquement), crochet de pesée intégré, anneau de sécurité, verrouillage de calibration et housse de protection en utilisation inclus.

Référence	PX124	PX124/E	PX224	PX224/E
Portée	120 g	120 g	220 g	220 g
Précision	0,1 mg	0,1 mg	0,1 mg	0,1 mg
Alimentation	Bloc secteur	Bloc secteur	Bloc secteur	Bloc secteur
Taille plateau	Ø 90 mm	Ø 90 mm	Ø 90 mm	Ø 90 mm
Revêtement plateau	Inox	Inox	Inox	Inox
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Cage de pesée	oui	oui	oui	oui
Communication	RS232 et USB	RS232 et USB	RS232 et USB	RS232 et USB
Calibrage	Interne	Externe	Interne	Externe

