

BOITE 5 DÉCADES DE CAPACITÉS

Référence : DECC5



Coffret métallique avec façade inclinée Robuste et fiable

- Boite à décades utilisant des condensateurs polystyrène et polypropylène, offrant une grande précision, un faible coefficient de température et une très haute résistance d'isolation.
- Sortie sur deux douilles de sécurité 4mm.
- Douille de terre de sécurité
- Commutateurs robustes à armature métallique et contacts dorés.
- Bouton poussoir de décharge.

Caractéristiques techniques :

- Capacité : de 100 pF à 11,111 μ F
- Précision : $\pm 1 \%$
- Tension maximale : 300 V DC / 230 V AC
- Dimensions : 427 x 100 x 72 mm

- Masse : 1,6 kg