

BOITES À DÉCADES DE RÉSISTANCES

Références : DR04, DR06, DR05, DR07, DR08



D'excellente qualité, ces boites à décades utilisent des résistances à couche métallique d'une précision de 0,5 %.

Sortie de chaque décade sur douilles de sécurité Ø 4 mm.

Douille de terre de sécurité détrompée connectée à la face avant et au boîtier.

Commutateurs robustes à armature métallique.

Référence	Décades	1	10	100	1k	10k	100k	1M	Résistance totale
DR04	4	x	x	x	x				11,110 kΩ
DR05	5	x	x	x	x	x			111,110 kΩ
DR06	6	x	x	x	x	x	x		1 111,110 kΩ
DR07	7	x	x	x	x	x	x	x	11,111 110 MΩ
DR08	8	x	x	x	x	x	x	x	11,111 111 MΩ