

Référence : EVAPROT



Alimentation en continu.
Joint de vide résistant en graphite imprégné de PTFE.
Montage aisé.
Moteur silencieux et fiable.
Entraînement à induction.
Élévateur léger et assisté.
Livré avec ballons et réfrigérant.

Caractéristiques techniques :

- Réfrigérant : oblique
- Vitesse d'agitation : de 20 à 190 tours/min
- Vide
- Dimensions sans verrerie : 385 x 335 x 470 mm
- À compléter d'un bain-marie et d'une pompe à vide.