

# FENTE DE DIFFRACTION ET ÉCRAN DE RÉFLEXION

Référence : USONADR



Fente de diffraction et écran de réflexion  
Maintien sur tableau par aimantation.

La fente de diffraction et l'écran de réflexion peuvent s'accoupler magnétiquement pour une utilisation sans tableau.

Caractéristiques techniques :

- Ouverture fente : réglable de 0 à 50 mm
- Hauteur fente : 120 mm
- Dimensions support de fente (H x l x P) : 240 x 240 x 50 mm
- Dimensions écran de réflexion (H x l x P) : 100 x 50 x 40 mm