

FIOLES ERLENMEYER EN VERRE SIMAX COL ÉTROIT

 FICHE
PRODUIT

Références : ECESIM1000, ECESIM250, ECESIM100, ECESIM500, ECESIM50



Fioles Erlenmeyer col étroit

Référence	Capacité	Ø col	Hauteur	Col
ECESIM100	100 ml	22 mm	105 mm	étroit
ECESIM1000	1000 ml	42 mm	220 mm	étroit
ECESIM250	250 ml	34 mm	145 mm	étroit
ECESIM50	50 ml	22 mm	90 mm	étroit
ECESIM500	500 ml	34 mm	180 mm	étroit