

FUSIBLES TUBULAIRES EN VERRE / RAPIDES 30MM

Références : 40442, 40437, 40444, 40448, 40429, 40441, 40445, 40447, 40431, 40433, 40443, 40430, 40432, 40435, 40436, 40438, 40446, 40449, 40440, 40439, 40434



Fusibles tubulaires en verre

Référence	Type	Intensité	Dimensions
40429	Fusibles rapides	100 mA	Ø : 6 mm • longueur : 30 mm
40430	Fusibles rapides	160 mA	Ø : 6 mm • longueur : 30 mm
40431	Fusibles rapides	200 mA	Ø : 6 mm • longueur : 30 mm
40432	Fusibles rapides	250 mA	Ø : 6 mm • longueur : 30 mm
40433	Fusibles rapides	315 mA	Ø : 6 mm • longueur : 30 mm

40434	Fusibles rapides	400 mA	Ø : 6 mm • longueur : 30 mm
40435	Fusibles rapides	500 mA	Ø : 6 mm • longueur : 30 mm
40436	Fusibles rapides	630 mA	Ø : 6 mm • longueur : 30 mm
40437	Fusibles rapides	800 mA	Ø : 6 mm • longueur : 30 mm
40438	Fusibles rapides	1 A	Ø : 6 mm • longueur : 30 mm
40439	Fusibles rapides	1,25 A	Ø : 6 mm • longueur : 30 mm
40440	Fusibles rapides	1,6 A	Ø : 6 mm • longueur : 30 mm
40441	Fusibles rapides	2 A	Ø : 6 mm • longueur : 30 mm
40442	Fusibles rapides	2,5 A	Ø : 6 mm • longueur : 30 mm
40443	Fusibles rapides	3,25 A	Ø : 6 mm • longueur : 30 mm
40444	Fusibles rapides	4 A	Ø : 6 mm • longueur : 30 mm
40445	Fusibles rapides	5 A	Ø : 6 mm • longueur : 30 mm
40446	Fusibles rapides	6,3 A	Ø : 6 mm • longueur : 30 mm
40447	Fusibles rapides	8 A	Ø : 6 mm • longueur : 30 mm
40448	Fusibles rapides	10 A	Ø : 6 mm • longueur : 30 mm
40449	Fusibles rapides	16 A	Ø : 6 mm • longueur : 30 mm