

Références : SPECCDECO, SPECHGZNECO, SPECNAECO, SPECHGECO, SPECHEECO



Plus lumineuse que la solution “tube spectral” et plus économique qu'une solution “OSRAM”, cette gamme permet de réaliser les principales expériences d'analyses spectrales à moindre coût. À utiliser impérativement avec l'alimentation pour lampes spectrales réf. SPECALIM3.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Culot : E27
- Dimensions (Ø x H) : 28 x 150 mm

Cadmium

Réf : SPECCDECO

Hélium

Réf : SPECHEECO

Mercure

Réf : SPECHGECO

Mercure Cadmium Zinc

Réf : SPECHGZNECO

Sodium
Réf : SPECNAECO