

MACHINE À GLAÇONS PLEINS

FICHE
PRODUIT

Référence : GLAPLEIN



Caractéristiques techniques :

Production : 21 kg/24h pour température air/eau de 21/15°C

Réserve : 4 kg, sonde pour arrêt automatique de la production

Condenseur à air

Système à projection d'eau par circuit recyclé

Fluide propre R-290 pour un impact environnemental quasi nul

Appareil livré avec tuyau d'arrivée d'eau, d'évacuation et pelle à glace

Puissance : 260 W

Dimensions (LxPxH) / Masse : 355 x 400 x 590 mm / 28 kg