


PLATINE D'ÉLECTROMANIPULATIONS

Référence : PLATELEC



- Compatible cordons de sécurité
- 60 contacts groupés par pôles de 4 avec repères

De conception robuste, cette platine est composée de 15 pôles au pas de 38 mm. Chaque pôle est constitué d'un conducteur et de 4 douilles Ø 4 mm au pas de 19 mm.

Caractéristiques techniques :

- Coffret fermé en ABS blanc avec sérigraphie noire et 4 pieds en caoutchouc
- Intensité admissible : 20 A
- Tension : 24 V AC ou 40 V DC
- Dimensions : 285 x 171 x 24 mm
- Masse : 620 g