

Références : LBPTAE01, LBPTAE02



Plot technique L600 x P620 x H900 mm

Les prix incluent la livraison hors montage et hors installation. Pour la pose et le raccordement, nous consulter.

Caractéristiques générales

Cuve PPH de 300 x 300 x P 190

Carter de protection

Réalisé en mélaminé blanc épaisseur 19 mm avec trappe de visite basculante équipée d'une serrure.

Plans de travail

Stratifié compact : collé sur support hydrofuge.

Verre émaillé : Verre trempé de 6 mm d'épaisseur, émaillé en sous face, collé sur un support mélaminé hydrofuge de 22 mm d'épaisseur.

Réservations

Plomberie

- Evacuation : tube avec emboîture femelle de 40 mm, attente à 200 mm du sol fini.
- Eau froide, eau chaude, gaz : vanne d'arrêt mâle 15/21, attente à 300 mm du sol fini.
Electricité
230 V : 1 câble 3 x 2,5 mm². Longueur en attente 1,50 m.