

Référence : PRESSIO



Pressiomètre à affichage numérique et à sortie analogique

Caractéristiques techniques :

- Affichage : écran LCD rétroéclairé
- Plage de mesure : 0 à 4000 hPa
- Unité : hPa ou mbar (choix par bouton poussoir)
- Sortie analogique sur douilles bananes \varnothing 4 mm de sécurité : de 0 à 4 V (1mV / hPa)
- Un bouton permet de sélectionner une mesure de pression absolue ou relative.
- Alimentation : bloc secteur 5 V / 1 A ou pile 9 V type 6F22 (non fournis)
- Dimensions : 110 x 65 x 30 mm