

Référence : PYRANO



Cet appareil permet la lecture directe de l'irradiance en W/m^2 . Une sortie analogique sur deux douilles bananes de sécurité $\varnothing 4$ mm permet de récupérer les données sur un système d'acquisition.

Caractéristiques techniques :

- Plage de mesure : 0 à 1999 W / m^2
- Résolution : 1 W / m^2
- Précision : $\pm 5 \%$
- Sortie analogique : 100 mV Ω 1000 W / m^2
- Alimentation sur pile 9 V (fournie)
- Dimensions : 185 x 108 x 56 mm