

Référence : POWERLED



Source de puissance  
Boîtier noir en aluminium de forme hexagonale  
Tige aluminium Ø10 amovible  
Source lumineuse : LED 10W sur dissipateur aluminium  
Lentille asphérique Ø75 F+76 en verre minéral  
4 ouïes d'aération  
Tige longitudinale de réglage de focalisation  
Alimentation : adaptateur secteur 18V (inclus)  
Livrée avec 1 diaphragme Ø 80 mm lettre D  
Masse : 1,5 kg  
Dimensions : 100x100x250 mm