

SPECTROPHOTOMÈTRES UVILINE VISIBLE & UV-VISIBLE

FICHE
PRODUIT

Références : UVILINE9300, UVILINE9600



Référence	UVILINE9300	UVILINE9600
Type	Visible	UV-Visible
Gamme spectrale	320-1100 nm	190-1100 nm
Source	Halogène	Xénon
Bande passante	4 nm	4 nm
Résolution	Lecture : 0,1 nm Ajustement : 1 nm	Lecture : 0,1 nm Ajustement : 1 nm
Gamme photométrique	± 3,500 Abs	± 3,500 Abs
Balayage spectral	Rapide - moyen - lent > 600 nm/min	Rapide - moyen - lent > 800 nm/min
Interface	USB et Ethernet	USB et Ethernet
Dimensions (Lxlxh)	404 x 197 x 314 mm	404 x 197 x 314 mm
Masse	4 kg	4 kg