

TÉLÉMÈTRE LASER

FICHE
PRODUIT

Référence : TEELAS



Extrêmement précis et rapide : technologie de mesure au laser
Mesure précise de la longueur, de la surface et du volume
Mesure des dimensions en mètres ou en pieds
Grand écran LCD détaillé facilitant la lecture
Fonctionnalités pratiques : mémoire, addition, soustraction et mesure continue
Voyant pile faible

Caractéristiques techniques :

Portée utile : 0,2 - 20 m

Précision de mesure : $\pm 3,0$ mm

Laser 650 nm de classe II

Puissance maximum Coupure automatique après 5 min d'inutilisation

Alimentation : 4x AAA (LR03) / 1,5V (fournies)

Masse : 180 g