

Références : USONEMT, USONRCP



- Facilement identifiables
- Pratique pour la connexion à l'oscilloscope
- Évite les erreurs de branchement

Contactez
votre consultant
pour une
démonstration

Une géométrie astucieuse pour une plus grande ergonomie

Système anti parasite pour des résultats garantis

Gamme complète et modulable

Émetteur et récepteur ultrasons montés dans des tubes \varnothing 20 mm avec câbles blindés munis de 2 fiches bananes pour l'émetteur et d'une fiche BNC pour le récepteur.