

# VISUALISEUR 5 MPIXELS

FICHE  
PRODUIT

Référence : GS40



- Résolution de 5 Mpixels
- Sorties HDMI et VGA pour vidéoprojecteur, TV ou moniteur PC
- Connexion wifi

#### Caractéristiques techniques :

- Capteur : CMOS 1/4" - 5 Mpixels
- Zoom : optique 2x et numérique 10x
- Mise au point : automatique ou manuelle
- Cadence d'images : jusqu'à 30 images par seconde
- Champ de vision : A3 (permet de filmer un livre ouvert)
- Mémoire interne (200 images à 5 Mpixels) ou externe (clé USB ou carte SDHC non fournies)
- Effets : miroir, rotation, freeze, noir et blanc, négatif, PIP, titre, mosaïque, etc.
- Signal vidéo : VGA : XGA, SXGA , UXGA/ HDMI : 720P, 1080P
- Connectique sortie : HDMI, VGA, USB
- Wifi : pour communiquer avec tablette / Smartphone (application gratuite) ou un vidéoprojecteur
- Eclairage : LED haute luminosité dans la tête
- Annotation : en direct en connectant une souris sur le port USB de la caméra
- Logiciel : CDRom, compatible Windows XP/7/8/10 et Mac OS
- Accessoires fournies : câble HDMI, câble VGA, câble USB, télécommande
- Alimentation : adaptateur secteur (fourni)
- Dimensions : Pliée : 170 x 183 x 343 mm / Dépliée : 170 x 485 x 343 mm
- Masse : 2 kg