

# ALIMENTATION DOUBLE POUR LAMPES SPECTRALES

FICHE PRODUIT

Référence : SPECALIM



Alimentation permettant de connecter un ou deux carters (non fournis) pour ampoules spectrales (non fournies).

A compléter obligatoirement avec un carter pour ampoules à picots Osram® et/ou un carter pour ampoules spectrales E27 (panachage possible).

Poignées latérales facilitant la préhension

4 pieds en caoutchouc pour une parfaite stabilité

Alimentation : 230 V / 50 Hz (cordon secteur fourni)

Bouton 3 positions : carter gauche, droit ou arrêt

Protection par fusible

Dimensions : 250 x 130 x 210 mm

Masse : 4,8 kg