

ALIMENTATIONS RÉGLABLES 0 - 30V / 5 OU 10 A

FICHE PRODUIT

Références : AL781NX, AL924A



Référence	AL781NX	AL924A
Nombre de sorties	1	1
Tension continue	0 à 30 V	0 à 30 V
Tension alternative	Non	Non
Intensité max.	5,0 A	10,0 A
Précision	-	-
Ondulation	≤ 3 mV cc ou ≤ 1 mV efficace	≤ 3 mV cc ou ≤ 1 mV efficace
Affichage	2 x 3 digits	2 x 3 digits
Protection	Contre les courts-circuits par régulation du courant, contre les échauffements excessifs par ventilateur et par disjonction thermique, contre les surintensités au primaire du transformateur par fusible	Contre les courts-circuits par régulation du courant, contre les échauffements excessifs par ventilateur et par disjonction thermique, contre les surintensités au primaire du transformateur par fusible
Dimensions	285 x 219 x 150 mm	285 x 219 x 150 mm
Masse	8,4 kg	10,8 kg
Garantie	2 ans	2 ans

