

AMPLIFICATEUR OPÉRATIONNEL SUR SUPPORT

FICHE
PRODUIT

Référence : SUPAOP



Ce support pour amplificateur opérationnel est composé d'un boîtier isolant sur lequel est fixé un support de circuit intégré 8 broches.

Chaque broche est reliée à une douille banane de sécurité Ø 4 mm et une sérigraphie didactique permet d'identifier chacun des contacts de tout amplificateur opérationnel de type μ A741, TL071 ou TL081 : entrées E+ et E-, sortie, tension de polarisation de l'AOP ($\pm V_{sat}$), masse, offsets.

Le support est livré avec avec un amplificateur opérationnel TL081.

Dimensions : 100 x 150 x 40 mm