

# ARMOIRES MULTIRISQUES 30 MINUTES

Références : 3032M11, 3035M22, 3034M2, 3034M4, 3035M13, 3035M11, 3035M12



## Armoires à compléter d'un caisson de filtration ou de ventilation

Conformité :

- Testées et homologuées type 30 minutes à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).
- Testées et homologuées 10 minutes à la norme FM 6050
- Pictogrammes normalisés

Avantages :

- Résistance au feu de 30 minutes selon la courbe normalisée ISO 834.
- Convient pour tout type de produits chimiques communément utilisés en laboratoire et en industrie.
- Séparation par familles de produits dangereux conformément au Code de la Santé Publique et aux préconisations de l'I.N.R.S..
- Socle avec cache permettant un déplacement aisé par transpalette (à vide).
- Fermeture automatique par thermo-fusible

Sécurité passive :

- Construction en panneaux isolants, haute résistance aux agressions des produits chimiques.
- Bâti gris clair RAL 7035; champs plaqués jaune RAL 1023.
- Signalisation par symboles normalisés.
- Étagères de rétention réglables en hauteur.
- Bac de rétention amovible en partie basse.

Sécurité active :

- Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Portes battantes à fermeture automatique et à clef en 3 points
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique en cas d'incendie.
- Pieds vérins pour mise à niveau.

Options (veuillez contacter votre consultant régional) :

- Étagère de rétention supplémentaire.
- Caillebotis pour bac de rétention (permet un niveau de stockage supplémentaire).
- Tiroir/bac de rétention coulissant.
- Surétagère et bac de rétention en PVC.

Référence	Dim. extérieures H x L x P (mm)	Étagères rétention en acier	Bac rétention en acier	Caillebotis pour bac en acier	Surétagères et bac de rétention en PVC	Masse (kg)
3032M11	635 x 1115 x 630	-	2	2	Option	108
3034M2	1980 x 605 x 550	4	2	Option	Option	126
3034M4	1980 x 605 x 550	-	4	4	Option	142
3035M11	1980 x 1115 x 550	6	2	Option	Option	232
3035M12	1980 x 1115 x 550	7	3	Option	Option	241
3035M13	1980 x 1115 x 550	6	4	Option	Option	244
3035M22	1980 x 1115 x 550	8	4	Option	Option	252