

Références : BACF1B, BACF1J, BACF1R, BACF1V, BACF2B, BACF2J, BACF2R, BACF2V, BACF3B, BACF3J, BACF3R, BACF3V



Les bacs sont tous encastrables et superposables

Bacs en polypropylène, résistants aux chocs mécaniques, à la chaleur et à la plupart des produits chimiques.

Les bacs ont tous la même taille (312 x 427 mm), en revanche 3 profondeurs sont proposées (75, 150 ou 300 mm).

Ils permettent de ranger la majeure partie du matériel, des plus petits (composants, échantillons...) aux plus encombrants (capteurs, interfaces, flacons...).

Une paire de coulisses est nécessaire pour chaque bac commandé pour les installer sur des chariots et rayonnages.

Différents coloris sont proposés.

Référence	Couleur	Hauteur
BACF1B	Bleu	75 mm
BACF1J	Jaune	75 mm
BACF1R	Rouge	75 mm
BACF1V	Vert	75 mm
BACF2B	Bleu	150 mm
BACF2J	Jaune	150 mm
BACF2R	Rouge	150 mm
BACF2V	Vert	150 mm
BACF3B	Bleu	300 mm

BACF3J	Jaune	300 mm
BACF3R	Rouge	300 mm
BACF3V	Vert	300 mm