

BALANCES DE PRÉCISION OHAUS PIONEERTM

Références : PX3202/E, PX323/E, PX4201/E, PX623/E



Balances de précision et d'analyse OHAUS PioneerTM

Afficheur sur deux lignes - Écran à cristaux liquides (LCD) rétroéclairé

Alimentation : Adaptateur secteur (inclus)

Communication : port USB et RS232

Applications : Pesée de base, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée d'animaux, détermination de la densité

Base et carter supérieur en métal, plateau en acier inoxydable, cage de pesée en verre (pour les modèles 1 mg uniquement), crochet de pesée intégré, anneau de sécurité, verrouillage de calibration et housse de protection en utilisation inclus.

Référence	PX3202/E	PX323/E	PX4201/E	PX623/E
Portée	3,2 kg	320 g	4,2 kg	620 g
Précision	0,01 g	1 mg	0,1 g	1 mg
Alimentation	Bloc secteur	Bloc secteur	Bloc secteur	Bloc secteur
Taille plateau	Ø 180 mm	Ø 120 mm	Ø 180 mm	Ø 120 mm
Revêtement plateau	Inox	Inox	Inox	Inox
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Cage de pesée	non	oui	non	oui
Communication	RS232 et USB	RS232 et USB	RS232 et USB	RS232 et USB

Calibrage	Externe	Externe	Externe	Externe
------------------	---------	---------	---------	---------