

# BANC D'OPTIQUE PRISMATIQUE PREMIUM Ø 80

Référence : BOPREM80



Banc d'optique complet avec l'ensemble des accessoires livrés dans une valisette de rangement.

- Etudes focométriques précises en Ø 80 mm.
- La précision et la robustesse d'un banc haut de gamme à un prix accessible.
- Tous les composants disponibles séparément.

Composition :

- 1 rail en aluminium profilé prismatique 1950 mm
- 1 source aluminium à LED de puissance
- 3 cavaliers Premium largeur 50 mm
- 1 cavalier Premium largeur 100 mm (pour la source)
- 2 porte-lentilles Ø 80 mm sur tige Ø 10 mm
- 1 laser rouge
- 4 lentilles en verre Ø 80 mm (focales -100/+100/+200/+500 mm)

- 1 miroir plan Ø 80 mm
- 1 adaptateur diapo pour porte-lentille Ø 80 mm
- 1 diaphragme de réglage d'axe optique
- 1 écran blanc quadrillé 200 x 200 mm sur tige Ø 10 mm
- 1 valisette avec mousse de rangement