

BANC PRISMATIQUE PREMIUM À COMPOSER

Références : AXOPT80, BPRAIL50, DIAPO80, LETOBJ80, PREMART, PREMCAV1, PREMCAV2, PREMCAVLAT, PREMPRISME



100 mm

Cavalier en aluminium robuste de 50 ou 100 mm de largeur (pour les lanternes)
Colonnnette Ø 20 mm pour tige Ø 10 mm - hauteur 80 mm

Réf : PREMCAV2

50 mm

Cavalier en aluminium robuste de 50 ou 100 mm de largeur (pour les lanternes)
Colonnnette Ø 20 mm pour tige Ø 10 mm - hauteur 80 mm

Réf : PREMCAV1

Adaptateur diapositive

Accessoire permettant de transformer un porte-composant Ø 80 mm en porte diapositive.

Réf : DIAPO80

Articulation angulaire

Articulation en aluminium anodisé noir, montée sur cavaliers premium.

Disque gradué en degrés, avec index de lecture d'angle.

Colonnnette hauteur 40 mm pour tige Ø 10 mm.

Réf : PREMART

Cavalier à déplacement latéral

Cavalier premium équipé d'un système mécanique permettant de déplacer l'axe latéralement.

Plage de déplacement : ± 25 mm

Graduation au mm
Précision : 1 mm par tour de vis

Réf : PREMCAVLAT

Diaphragme axe optique 80 mm

Jeton noir en aluminium Ø 80 mm, avec diaphragme Ø 0,5 mm pour effectuer le réglage de l'axe optique.

Réf : AXOPT80

Lettre-objet Ø 80 mm

Lettre-objet « P » sur jeton noir en aluminium Ø 80 mm.

Réf : LETOBJ80

Plateau porte-prisme Premium

Support disque métal noir Ø80mm sur tige aluminium Ø 10 x 130 mm.

Tige de maintien réglable avec butée plastique.

Dimensions : 210 x 80 x 80 mm

Réf : PREMPRISME

Rail prismatique de 50 cm

Rail aluminium prismatique creux 85 x 60 mm (lxH) pour une plus grande rigidité en flexion et en torsion.

Livré avec pied de réglage.

Longueur : 50 cm

(1,3 kg)

Réf : BPRAIL50