

Référence : BCTESTECL



Ce banc test a pour but la comparaison de différents types d'ampoule : comparaison de la consommation électrique et de l'éclairage.

Le banc est équipé de 4 douilles E27 contrôlées chacune par un interrupteur. Il est sécurisé par fusible et recouvert d'un couvercle en plexiglas amovible et maintenu par 2 vis moletées.

Il est livré avec 4 ampoules de puissance équivalente 40 Watts mais de technologies différentes : ampoule incandescente, halogène, LED et fluocompacte.

En complétant l'équipement d'un contrôleur de consommation et d'un luxmètre, il sera aisé de comparer les ampoules dans des conditions expérimentales identiques.

Caractéristiques techniques :

Alimentation : 230 V / 50 Hz

Protection : fusible

Dimensions (L x l x H) : 320 x 120 x 200 mm