

# BLOCS SECTEURS À TENSION FIXE

FICHE  
PRODUIT

Références : AL3V600MA, AL9V1A, AL12V500MA



Blocs secteurs à découpage à tension fixe.  
Tension d'entrée: 100-240VAC 50/60Hz.  
Sortie stabilisée sur fiche 5,5 x 2,1 mm.  
Protection contre court-circuit et surcharge.

Référence	Tension de sortie	Intensité de sortie
AL12V500MA	12 V DC	500 mA
AL3V600MA	3 V DC	600 mA
AL9V1A	9 V DC	1 A