

# CAISSONS DE VENTILATION ASECOS

Références : CAISVENT1, CAISVENT2



Unités d'extraction, installation facile et pratique.

Absorption sûre des vapeurs et des gaz qui s'échappent de leur point d'émanation ou de production.

Fonctionnement silencieux

Livré prêt à l'emploi avec câbles de raccordement et d'alimentation.

Pour connecter ces caissons sur les armoires Asecos, aucun accessoire n'est utile : ils viennent s'emboîter directement au-dessus des armoires. Il faut juste prévoir du tuyau souple (Ø 75 mm) pour effectuer la liaison entre le caisson et le point de rejet extérieur.

**Deux modèles sont proposés :**

- Modèle standard : le témoin DEL vert s'éteint en cas de coupure de courant
- Modèle avec contrôle du flux d'air : outillage de détection de fuites de pression intégré ; en cas de défaillance, le témoin DEL vert s'éteint pendant que le rouge s'allume

Caractéristiques techniques :

- **Puissance** : 35 W
- **Alimentation** : 230 V - 50 Hz
- Niveau sonore < 50 dB (A)
- Raccord Ø 75 mm

- **Dimensions** : 200 x 400 x 200 mm