

CAPACIMÈTRE NUMÉRIQUE

FICHE
PRODUIT

Référence : VC6013A



Capacimètre avec fonction d'autodécharge et potentiomètre de réglage du zéro.
Appareil idéal pour l'étude des condensateurs plans.

Référence	Affichage	Calibres (manuels)	Alimentation	Dimensions	Masse
VC6013A	Ecran LCD 2000 points	200 pF / 2 nF / 20 nF / 200 nF / 2 uF / 20 uF / 200 uF / 2000 uF / 20 mF / 200 mF	Pile 9 V 6F22	93 x 185 x 55 mm	460 g