

# CAPTEUR DE PRESSION SANS FIL OU USB

Référence : PS-3203



Plus besoin d'interface

USB sans fil

Mémoire interne

Avec le capteur de pression sans fil vous pouvez effectuer des mesures précises et cohérentes de la pression d'un gaz, indépendamment des conditions ambiantes, et comprendre comment les réactions chimiques affectent la pression du gaz.

Livré avec : 70 cm de tuyau en plastique en polyuréthane, connecteurs, seringue, câble USB, batterie lithium-polymère rechargeable.

Caractéristiques :

- Plage : 0-400 kPa
- Résolution : 0,1 kPa
- Précision :  $\pm 1$  kPa
- Bluetooth : BT 4.0