

# CAPTEUR HUMIDITÉ DU SOL

FICHE  
PRODUIT

Référence : PS-3228



**Le capteur d'humidité du sol sans fil mesure la teneur en eau volumétrique (%VWC) du sol,** rapporte les données en temps réel ou les stocke dans de la mémoire du capteur pour des expériences à long terme.

## Il sait tout faire :

Collectez et affichez des données en temps réel.

- Automatisez la collecte de données pendant des heures, des jours ou des semaines (mémoire).
- Utilisation en classe, en laboratoire ou sur le terrain car prend en charge l'utilisation des données GPS à partir d'un appareil mobile.
- Étalonnages sélectionnables pour les sols à prédominance sableuse, les sols argileux et les sols limoneux.

- Gamme de capteurs 0 à 45 % d'eau par volume
- Précision du capteur  $\pm 5$  %
- Résolution 0,1 %
- Températures de fonctionnement -40 à 60°C
- Longueur du câble de la sonde 2 M