

# CAPTEUR TENSION - ADAPTATEUR ANALOGIQUE

FICHE  
PRODUIT

Référence : UI-5110



Capteur de tension pour interface 550 ou 850.  
Plage de mesure :  $\pm 20$  V AC/DC  
Fréquence d'échantillonnage : jusqu'à 10 MHz  
Douilles bananes de sécurité à reprise arrière  
Livré avec 2 pinces crocodile sécurisées.

Ce capteur permet de mesurer également les tensions des appareils de mesure à sortie analogique comme un microphone, un récepteur ultrasons, un pH-mètre, ...