

CHAUFFE-BALLONS RÉGULÉS

FICHE
PRODUIT

Références : CBA250, CBA500, CBARN250, CBARN500



Chauffe-ballons de différentes capacités, avec régulation analogique ou numérique de la température.
Régulation analogique : la température se règle avec un potentiomètre.
Régulation numérique : la température de consigne se règle à l'aide de deux boutons et une sonde de température externe (livrée) contrôle la température.

Caractéristiques techniques :

- Carter en plastique thermo-résistant
- Voyants de mise sous tension et de chauffe
- Température de surface maximale : 450°C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz

Référence	Capacité	Température max.	Puissance	Régulation
CBA250	250 ml	370 °C	150 W	analogique
CBA500	500 ml	370 °C	250 W	analogique
CBARN250	250 ml	370 °C	150 W	numérique
CBARN500	500 ml	370 °C	250 W	numérique