CONDUCTIMÈTRE À SORTIE ANALOGIQUE



Référence : CSD22



Doté d'une sortie analogique sur douilles \emptyset 4 mm, ce conductimètre est compatible avec tous les logiciels ExAO.

4 gammes de mesure : 200 μ S/cm - 2000 μ S/cm - 20 mS/cm - 200 mS/cm

Entrée sur fiche BNC

Réglage du coefficient de cellule Sortie analogique : 0 - 5 V Boitier résistant aux projections Grande simplicité d'utilisation

Alimentation : adaptateur secteur 9 V fourni

Dimensions: 106 x 187 x 54 mm

Cellule de conductivité à commander séparément.

