

CRISTALLISOIR SANS BEC EN VERRE BORO 3.3

Références : CSB500, CSB2000, CSB900, CSB100, CSB300, CSB3500



En verre boro 3.3
Cristallisoirs en verre à fond plat sans bec verseur

Référence	Capacité	Ø ext.	Hauteur
CSB100	100 ml	70 mm	40 mm
CSB2000	2 000 ml	190 mm	90 mm
CSB300	300 ml	95 mm	60 mm
CSB3500	3500 ml	230 mm	100 mm
CSB500	500 ml	115 mm	66 mm
CSB900	900 ml	140 mm	75 mm