

# CRISTALLISOIR SANS BEC EN VERRE SIMAX

FICHE  
PRODUIT

Références : CSBSIM100, CSBSIM2000, CSBSIM300, CSBSIM500, CSBSIM900



En verre Simax  
Cristallisoirs en verre à fond plat sans bec verseur

Référence	Capacité	Ø ext.	Hauteur
CSBSIM100	100 ml	70 mm	40 mm
CSBSIM2000	2000 ml	190 mm	90 mm
CSBSIM300	300 ml	95 mm	55 mm
CSBSIM500	500 ml	115 mm	65 mm
CSBSIM900	900 ml	140 mm	75 mm