


# CUVE À ONDES À LED DÉMONTABLE

Référence : CUVONDE2



- Produit rapide à installer : montage en moins de 5mn
- Stroboscope à LED sur flexible aimanté avec fréquence synchrone / asynchrone
- Lecture directe de la fréquence du générateur d'ondes

Cuve à ondes à assembler avec miroir de projection et écran de visualisation.

Générateur d'ondes à fréquence réglable (1-60 Hz) avec afficheur

Stroboscope à LED 3 W sur flexible

Alimentation : 12V / 1 A continu (bloc secteur)

1 jeu de 3 excitateurs (onde simple, onde double et onde plane)

1 jeu de 7 accessoires (trapézoïde, biconcave, biconvexe, faces parallèles)

Tuyau de vidange souple - Niveau de réglage à bulle

Dimensions de la cuve : 320 x 360 x 330 mm

Dimensions écran : 330 x 320 mm

Masse : 8 kg