

CUVES À USAGE UNIQUE

Références : CUVPM1, CUVPM2, CUVSP2, CUVPM3, CUVSP, CUVSP1



Cuves en PS (Polystyrène) ou en PMMA (pour le proche UV)

Dimensions ext. : 12 x 12 x 45 mm

Trajet optique : 10 mm

Proposées en lots de 100 pièces

Référence	Matière	Cuve	Capacité	Domaine d'analyse	Quantité
CUVPM1	PMMA	Macro 4 faces optiques	4,5 ml	280-800 nm	100
CUVPM2	PMMA	Semi-micro	1,5 ml	280-800 nm	100
CUVPM3	PMMA	Macro	4,5 ml	280-800 nm	100
CUVSP	PS	Macro 4 faces optiques	4,5 ml	340-800 nm	100
CUVSP1	PS	Semi-micro	1,5 ml	340-800 nm	100
CUVSP2	PS	Macro	4,5 ml	340-800 nm	100