

DÉMINÉRALISATEUR AVEC CARTOUCHE 2L

Référence : DEMIN2



Pour une eau à 10° dH (ou 5,6° fH) de teneur en sel, la cartouche permet de produire environ 425 L d'eau déminéralisée.

Production d'eau déminéralisée de qualité.

Echangeur d'ions pour déminéralisation totale de l'eau, conforme aux spécifications DAB10 et EuAB. La configuration comprend un conductivimètre, un tuyau d'alimentation et un tuyau de sortie (avec raccords R 3/4"), ainsi qu'un kit de fixation murale.

Les avantages :

- Purification de l'eau à coût modéré
- Simplicité d'utilisation
- Haut degré d'efficacité
- Cartouche bleue étanche à la lumière, évite la formation d'algues
- Production d'eau totalement déminéralisée directement sur la paillasse
Débit : env. 45 L/heure
Alimentation : 230 V / 50-60 Hz
Dimensions : 600 x Ø 100 mm
Masse : env. 3 kg