

Références : CSS0009, CSS0040, CSS0029



Les aimants placés sous les boîtiers permettent de les disposer sur un tableau blanc pour faciliter la compréhension des élèves

Diode germanium

$U_{max} = 30\text{ V}$   $I_{max} = 60\text{ mA}$

Réf : **CSS0040**

Diode silicium 1N4007

$I_{max} = 1\text{ A}$  Tension inverse = 100 V

Réf : **CSS0009**

Diode Zéner

$U_z = 5,1\text{ V}$   $P_{max} = 0,25\text{ W}$

Réf : **CSS0029**