

Référence : DISTIECO



Ce distillateur a été spécialement conçu pour la distillation en continu et en toute confiance. Facile à utiliser, il fonctionne en toute sécurité : il est muni d'un thermostat de sécurité. Il est capable de produire 4 litres par heure d'eau distillée grâce à une résistance chromée d'une puissance de 3 kW.

Le bouilleur horizontal est réalisé en verre borosilicaté de haute qualité. L'appareil est certifié et marqué CE.

Caractéristiques techniques :

- Débit : 4 litres par heure
- Conductivité (utilisant de l'eau courante) : 3,0
• 4,0 $\mu\text{s}/\text{cm}$
- Conductivité (utilisant de l'eau traitée) : 1,5
• 2,0 $\mu\text{s}/\text{cm}$
- pH : 5,5
• 6,0
- Dimensions : 500 x 150 x 450 mm