

Référence : W4000



Distillateur de grande qualité pour un prix économique, conçu pour une utilisation ponctuelle.

- Un thermostat de sécurité protège le distillateur en cas de défaillance de l'alimentation en eau.
- Installation facile. Se pose sur une paillasse ou se fixe au mur.
- Distillat basse température de grande qualité utilisable immédiatement.

Caractéristiques techniques :

- Débit : 4 Litres/heure
- pH distillat : 5,0 à 6,5
- Conductivité : 3,0 à 4,0 $\mu\text{s}/\text{cm}$
- Résistivité : 0,25
0,30 $\text{M}\Omega/\text{cm}$
- Température du distillat en sortie : 25 à 35 °C
- Alimentation en eau : 60 Litres/h
- Dimensions (L x h x p) : 50 x 15 x 45 cm

- Poids : 11 kg