

ENSEMBLE DIFFRACTION - INTERFÉRENCE

Référence : VADIFINT



Lot de 10 diapositives pour étudier la diffraction et les interférences.
Les diapositives sont présentées dans une valisette de rangement et de protection.

Composition :

- Réseaux 140, 530, 600 et 1 000 traits par mm
- Trous de diffraction : \varnothing 0,2 - 0,4 - 0,8 - 1,2 mm
- Fentes et fils de diffraction (7 largeurs différentes : 30, 40, 60, 80, 100, 150 et 200 μm)
- Fentes de Young largeur 70 μm (écartements de 0,2 - 0,3 - 0,5 mm)
- Fentes doubles (largeurs 0,28 - 0,12 - 0,15 - 0,20 mm)
- Filtre polarisant
- Hologramme