

# ÉPROUVETTES GRADUÉES, PIED HEXAGONAL EN POLYPROPYLÈNE

Références : EP100, EP10, EP1000, EP250, EP25, EP50, EP500



En polypropylène ou PMP-TPX transparent  
Précision de classe B, translucide (Polypropylène) ou transparent (PMP-TPX)

Référence	Capacité	Graduation	Ø ext.	Hauteur
EP10	10 ml	0,2 ml	17 mm	150 mm
EP100	100 ml	1 ml	33 mm	250 mm
EP1000	1000 ml	10 ml	74 mm	400 mm
EP25	25 ml	0,5 ml	21 mm	170 mm
EP250	250 ml	2 ml	40 mm	335 mm
EP50	50 ml	1 ml	28 mm	200 mm
EP500	500 ml	5 ml	61 mm	350 mm