


FENTES SIMPLES ET DOUBLES, RÉSEAUX GRAVÉS SUR VERRE

Référence : FENTRESVER



Lame en verre regroupant :

- 3 fentes simples : 0,01 mm, 0,02mm et 0,05mm
- 3 fentes doubles de largeur 0,02 mm : écartements de 0,04 mm, 0,07 mm et 0,22 mm
- 2 réseaux : Largeur 0,01 mm x 30 fentes (intervalle de 0,02 mm) et Largeur 0,02 mm x 10 fentes (intervalle de 0,06 mm)

Dimensions : 76 x 26 mm

Des autocollants antireflets sont à disposer sur la surface de la lame pour protéger les yeux des réflexions du laser.