

FIOLES JAUGÉES

Références : FJ1000, FJ25, FJ500, FJ100, FJ50, FJ250, FJ200, FJ10



Classe B, bouché avec bouchon
Col rodé, bouchon en polypropylène fourni. Verre boro 3.3. Classe de précision B.

Référence	Capacité	Rodage	Hauteur
FJ10	10 ml	10/19	91 mm
FJ100	100 ml	14/23	165 mm
FJ1000	1 000 ml	24/29	295 mm
FJ200	200 ml	14/23	203 mm
FJ25	25 ml	10/19	100 mm
FJ250	250 ml	14/23	215 mm
FJ50	50 ml	12/21	140 mm
FJ500	500 ml	14/23	255 mm