

JOULEMÈTRE - WATTMÈTRE NUMÉRIQUE

Références : JOULMET, JOULWATT



Deux modèles sont présentés : un joulemètre élève (Réf. P/JOULMET) et un joulemètre-wattmètre de démonstration (Réf. JOULWATT).

Ces appareils permettent de mesurer l'énergie ou la puissance reçues par un récepteur. Les entrées différentielles leur permettent de mesurer l'énergie à tout endroit du circuit.

Référence	JOULMET	JOULWATT
Énergie	1 à 999 999 J	1 à 999 999 J
Wattmètre		200 mW à 200 W
Tension d'entrée	1 à 15 V AC / 1 à 21 V DC	1 à 15 V AC / 1 à 21 V DC
Intensité max	10 A AC/DC	10 A AC/DC
Fréquence d'entrée	0 à 500 Hz	0 à 500 Hz
Affichage	Énergie sur 6 digits. Afficheur rétroéclairé 2 x 16 caractères.	6 chiffres
Alimentation	adaptateur secteur 9V DC	220 V AC, 50-60 Hz
Dimensions	90 x 90 x 30 mm	208 x 155 x 115 mm