LASER À GAZ HÉLIUM / NÉON MODULABLE



Référence : LASGAZ1



Longueur d'onde : 632,8 nm Puissance : 0,5 - 1 mW

Classe II

Diamètre faisceau : 0,49 mm Divergence faisceau : 2.5 mrad

Polarisation : aléatoire Modulation : douille BNC

Gamme de fréquence : jusqu'à 1 MHz

Alimentation: 230 V

Dimensions: 82 x 450 x 76 mm

LASGAZ1
0,5 - 1 mW
< 0,2 mW
632,8 nm
Classe II
0,49 mm
< 2,5 mrad
Aléatoire
± 5 %



Alimentation	230 V / 50 HZ
Dimensions	80 x 360 x 75 mm
Masse	2 kg

