

LASER ROUGE 1 OU 3 FAISCEAUX

FICHE
PRODUIT

Référence : LASMULT1



Laser de Classe II 650 nm rouge
Puissance : 3 diodes laser 1 mW
Sélection du nombre de faisceaux (1 ou 3) par cache magnétique
Distance entre faisceaux : 35 mm
Semelle magnétique pour utilisation sur tableau magnétique
Alimentation : adaptateur secteur 4,5 V fourni
Dimensions / Masse : 87 x 100 x 38 mm / 360 g